

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane / ladicama, 20×20G, visina/broj ladica: 900/3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927610 900/3
GTIN	4062406110284
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s desne strane.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100

Visina vrata mm: 525

Broj polica podesive visine: 1

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Visina vrata	525 mm
Visina	900 mm
Graničnik	desno
Vrata, korisna visina	525 mm
Korisna dubina ladica u G	20
širina	600 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna površina za ladice	250 mm
Težina	61 kg
Dubina	650 mm
Broj vrata	1
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica u G	20
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Broj ladica	3
Korisna širina	550 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama visina/visina vrata 900/525 mm	927725 900/525
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10