

Garant GRIDLINE

**Korpus 24G s ladicama, 20×20G, visina/broj ladica: 900/6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927600 900/6
GTIN	4062406215842
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Korisna širina ladica	500 mm
Težina	81 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Prednja visina ladica	100 mm

Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Korisna visina	800 mm
širina	600 mm
Korisna širina	550 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica	500 mm
Broj vrata	0
Korisna dubina ladica u G	20
Broj ladica	6
Dubina	650 mm
Visina	900 mm
Korisna površina za ladice	800 mm
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

---

## Pribor

---

Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Korpus 24G, za individualno opremanje ladicama visina 900 mm	927720 900
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10