

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane, visina/broj ladica: 600**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927615 600
GTIN	4062406110291
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s desne strane.

Plasman:

Visina vrata mm: 525

Broj polica podesive visine: 1

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Korisna širina	550 mm
Vrata, korisna visina	525 mm

Dubina	650 mm
Graničnik	desno
Broj vrata	1
Broj ladica	0
Visina	600 mm
Težina	26 kg
širina	600 mm
Korisna visina	525 mm
Visina vrata	525 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Fiksna polica, pocinčana tip 1	927815 1
Kuke za radioničke stolove s policama tip 12	927094 12
Izvlačna polica tip 1	927810 1
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12