

Garant GRIDLINE

**Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane, visina/broj ladica: 900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927615 900
GTIN	4062406110321
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s desne strane.

**Plasman:**

Visina vrata mm: 800

Broj polica podesive visine: 1

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

**Tehnički opis**

Graničnik	desno
Dubina	650 mm

Korisna visina	800 mm
širina	600 mm
Težina	34 kg
Visina	900 mm
Broj vrata	1
Visina vrata	800 mm
Vrata, korisna visina	800 mm
Broj ladica	0
Korisna širina	550 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Kuke za radioničke stolove s policama tip 12	927094 12
Izvlačna polica tip 1	927810 1
Fiksna polica, pocinčana tip 1	927815 1