

**HOLEX****Stezna glava za OZ čahure, SK 40, Stezni raspon: 2-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Vijak za povezivanje na kugličnim ležajevima.

**Upotreba:**

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u OZ steznim čahurama prema ISO 10897.

**Dodatni pribor:**

OZ stezna čahura br. 309540 – 309560, garnitura br. 309562 (tip 462 E) za vel. 2 – 25, C ključevi br. 628400.

**Tehnički opis**

Rezervna stezna matica br. 309670	2 - 25
Vanjski Ø D	60 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	58/62
Navoj M	M16
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Ukupna duljina	163 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	DIN 2080

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta