

**Stezna glava za ER čahure, SK 40, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302485 40
GTIN	4062406110628
Razred artikla	32A

**Opis****Upotreba:**

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u ER-/ESX steznim čahurama prema ISO 15488-B.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308981 – 309040, ER garniture br. 309024 – 309320, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Točnost rotacije:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Stezni raspon: 4 - 26 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 80 mm

Vanjski  $\varnothing$  D: 63 mm

Navoj M: M16

Rezervna ER matica: 40

**Tehnički opis**

Vanjski $\varnothing$ D	63 mm
Navoj M	M16
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Rezervna ER matica	40
Stezni raspon	4 - 26 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	DIN 2080

Točnost rotacije

≤ 3 μm

Vrsta proizvoda

Glava za stezna kliješta