

**Weldon stezna glava, SK 40, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302425 8
GTIN	4062406110055
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	28 mm
Navoj M	M16
Rezervni stezni vijak 309900	8
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Ukupna duljina	143 mm
Prihvat	SK 40
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 8 mm

309900 8