

**Stezna glava za ER čahure, SK 40, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302485 25
GTIN	4062406110604
Razred artikla	32A

Opis**Upotreba:**

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u ER-/ESX steznim čahurama prema ISO 15488-B.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308981 – 309040, ER garniture br. 309024 – 309320, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Točnost rotacije: $\leq 3 \mu\text{m}$

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 50 mm

Vanjski \varnothing D: 42 mm

Navoj M: M16

Rezervna ER matica: 25

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 16 mm
Vanjski \varnothing D	42 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Rezervna ER matica	25
Navoj M	M16
Stezni \varnothing D ₁	1-16 mm
Prihvat	SK 40

Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta