

**Stezna glava za ER čahure, SK 40, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302485 32 |
| GTIN | 4062406110611 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Upotreba:**

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u ER-/ESX steznim čahurama prema ISO 15488-B.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308981 – 309040, ER garniture br. 309024 – 309320, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Točnost rotacije: $\leq 3 \mu\text{m}$

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski \varnothing D: 50 mm

Navoj M: M16

Rezervna ER matica: 32

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm |
| Vanjski \varnothing D | 50 mm |
| Stezni raspon | 2 - 20 mm |
| Rezervna ER matica | 32 |
| Navoj M | M16 |
| Stezni \varnothing D ₁ | 2-20 mm |
| Prihvat | SK 40 |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Norma prihvata | DIN 2080 |
| Točnost rotacije | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |