

**Weldon stezna glava, SK 50, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302435 12
GTIN	4062406110536
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Tehnički opis

Ukupna duljina	190 mm
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Navoj M	M24
Vanjski Ø D	42 mm
Rezervni stezni vijak 309900	12
Stezni Ø D ₁	12 mm
Prihvat	SK 50
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 12 mm

309900 12