

**Weldon stezna glava, SK 50, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302435 8
GTIN	4062406110512
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Ukupna duljina	190 mm
Navoj M	M24
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Rezervni stezni vijak 309900	8
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	SK 50
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim  $\varnothing$  D1 8 mm

309900 8