

**Weldon stezna glava, SK 40, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302425 20
GTIN	4062406110093
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	156 mm
Navoj M	M16
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Rezervni stezni vijak 309900	20
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Vanjski Ø D	52 mm
Prihvat	SK 40
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim  $\varnothing$  D1 20 mm

309900 20