

Garant**Termoskupljajuća stezna glava 3°, BT 40 A = 90, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303443 10
GTIN	4062406110680
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene.
- Iznimno tanka izvedba (konus od 3°).

Upotreba:

- Osobito u izradi alata i kalupa.
- Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžeci br. 302410, vel. 12/3 i 12/4, termostezni uređaji br. 354210 – 304450, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Nije moguće podešavanje duljine!

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Ø D ₂	16 mm
Vanjski Ø D	23 mm
Prihvat	BT 40 A = 90
Norma prihvata	JIS B6339

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40