

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava 3°, BT 40 A = 90, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303443 12
GTIN	4062406110697
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene.
- Iznimno tanka izvedba (konus od 3°).

**Upotreba:**

- Osobito u izradi alata i kalupa.
- Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžeci br. 302410, vel. 12/3 i 12/4, termostezni uređaji br. 354210 – 304450, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Napomena:**

Nije moguće podešavanje duljine!

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Prihvat	BT 40 A = 90
Norma prihvata	JIS B6339

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40