

## Garant

### Stezna glava za ER čahure, mini uska, HSK-A 100 A = 160, za veličinu ER čahura: 11



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305723 11
GTIN	4062406110734
Razred artikla	31A

#### Opis

##### Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S Balluffchip rupama.
- Izbušena prolazna rupa (= ER11).
- Obradene HSK funkcionalne površine.

##### Dio isporuke:

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

##### Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309430, ER stezni ključ Mini br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Vanjski Ø D: 16 mm

Rezervna ER mini matica br. 309650: 11

#### Tehnički opis

Rezervna ER mini matica br. 309650	11
Vanjski Ø D	16 mm
Korisna duljina L <sub>N</sub>	111 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309369 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308918 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308881 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309368 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309368 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309368 2
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309368 3
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309369 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308881 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308918 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308918 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309368 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308881 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309368 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4,5 mm	308881 4,5

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309369 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308918 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308918 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309368 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309369 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308918 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308881 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308881 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308918 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308881 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308881 3