



## Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 40 A = 52, Ø trna d1: 32mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302505 32
GTIN	4062406111052
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

#### Upotreba:

**S klinom**, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.<br>**S prstenom**, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

#### Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

#### Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

### Tehnički opis

Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	24 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	38 mm
Duljina izboja A-dimenzija	52 mm
Navoj M	M16
Ukupna duljina	169 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	32
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32

Stezni $\varnothing D_1$	32 mm
Prihvat	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Držać za glodala