

**HOLEX****Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302515 22
GTIN	4062406111090
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

**Upotreba:**

**S klinom**, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.<br>**S prstenom**, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

**Dodatni pribor:**

Specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	31 mm
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	19 mm
Navoj M	M24
Ukupna duljina	201 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	22
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22

Stezni Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Prihvat	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Vrsta proizvoda	Držać za glodala