

HOLEX**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 40 A = 52, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302505 27
GTIN	4062406111038
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Navoj M	M16
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	21 mm
Ukupna duljina	166 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	27
Duljina izboja A-dimenzija	52 mm
Duljina klina glodalice L ₄	33 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27

Stezni $\varnothing D_1$	27 mm
Prihvat	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Držać za glodala