



## Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 27mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302515 27
GTIN	4062406111106
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

#### Upotreba:

**S klinom**, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.<br>**S prstenom**, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

#### Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

#### Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

### Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	27
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	33 mm
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Ukupna duljina	203 mm
Navoj M	M24
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	21 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27

Stezni $\varnothing D_1$	27 mm
Prihvat	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Držać za glodala