

**HOLEX****Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302515 32
GTIN	4062406111113
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

**Upotreba:**

**S klinom**, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.<br>**S prstenom**, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

**Dodatni pribor:**

Specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Navoj M	M24
Ukupna duljina	206 mm
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	24 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	38 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	32
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32

Stezni $\varnothing D_1$	32 mm
Prihvat	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Držać za glodala