

Garant GRIDLINE

Korpus 16G, za individualno opremanje ladicama, 12×20G, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927412 900
GTIN	4062406111267
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 16G za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

širina	400 mm
Visina	900 mm
Korisna površina za ladice	800 mm
Korisna visina	800 mm
Broj ladica	0

Dubina	650 mm
Korisna širina	350 mm
Broj vrata	0
Težina	22 kg
Izvedba	za individualno opremanje
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
-------------------------------------	-------------