

Garant GRIDLINE

Korpus 16G, za individualno opremanje ladicama, 12×20G, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927412 800
GTIN	4062406111250
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 16G za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Širina	400 mm
Visina	800 mm
Korisna površina za ladice	700 mm
Težina	20 kg
Broj vrata	0

Broj ladica	0
Dubina	650 mm
Korisna visina	700 mm
Korisna širina	350 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
-------------------------------------	-------------