

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina/visina vrata: 800/525mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927725 800/525
GTIN	4062406111731
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 24G s vratima, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. Vrata se otvaraju s desne strane.

Plasman:

Broj polica podesive visine: 1

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

širina	600 mm
Graničnik	desno

Broj polica, podesivih po visini	1
Visina	800 mm
Korisna širina	550 mm
Dubina	650 mm
Vrata, korisna visina	525 mm
Težina	33,3 kg
Korisna površina za ladice	150 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	1 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927800 50
Fiksna polica, pocinčana tip 1	927815 1
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 20	951020 20
Izvlačna polica tip 1	927810 1
Kuke za radioničke stolove s policama tip 12	927094 12