

Garant GRIDLINE

**Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina/visina vrata: 900/525mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus 24G s vratima, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. Vrata se otvaraju s desne strane.

**Plasman:**

Broj polica podesive visine: 1

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

**Tehnički opis**

Težina	35,3 kg
Visina	900 mm

Korisna širina	550 mm
Korisna površina za ladice	250 mm
Vrata, korisna visina	525 mm
širina	600 mm
Graničnik	desno
Broj polica, podesivih po visini	1
Dubina	650 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	1 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 20	951020 20
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Fiksna polica, pocinčana tip 1	927815 1
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Izvlačna polica tip 1	927810 1
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Kuke za radioničke stolove s policama tip 12	927094 12
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150

Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927800 200
Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927800 50