

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina/visina vrata: 900/625mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 927725 900/625 |
| GTIN | 4062406111755 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Korpus 24G s vratima, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. Vrata se otvaraju s desne strane.

Plasman:

Broj polica podesive visine: 1

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

| | |
|----------------|--------|
| Dubina | 650 mm |
| Korisna širina | 550 mm |

| | |
|----------------------------------|--|
| Vrata, korisna visina | 625 mm |
| širina | 600 mm |
| Graničnik | desno |
| Težina | 36 kg |
| Visina | 900 mm |
| Korisna površina za ladice | 150 mm |
| Broj polica, podesivih po visini | 1 |
| Izvedba | za individualno opremanje |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Kut otvaranja vrata | 180 stupanj |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | 20×20G |
| Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Ladica Prednja visina ladice 75 mm | 927800 75 |
| Kuke za radioničke stolove s policama tip 12 | 927094 12 |
| Ladica Prednja visina ladice 50 mm | 927800 50 |
| Pomična ručka za GridLine tip KO12 | 914226 KO12 |
| Fiksna polica, pocinčana tip 1 | 927815 1 |
| Izvlačna polica tip 1 | 927810 1 |
| Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 20 | 951020 20 |
| Ladica Prednja visina ladice 100 mm | 927800 100 |