

Garant GRIDLINE

Korpus 24G, pokretni, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina korpusa: 600mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927730 600
GTIN	4062406111779
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus 24G pokretni, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Pokriveno s umetkom od rebraste gume, rub protiv prevrtanja i dvokomponentne pomične ručke od Haptoprena®.

S po 2 fiksna i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača) Ø 125 mm, obloženi poliuretanom koja ne ostavlja tragove, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće.

Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa. **Korpus se smije opremiti samo ladicama br.**

927805!

Ne gurati ispod električno podesivih radnih stanica br. 920301 – 920316.

Tehnički opis

Dubina	650 mm
Korisna visina	525 mm
s trakom na odmatanje	da
Bez ostavljanja tragova	da
Broj ladica	0
ComfortClose	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Težina	30,5 kg
Ø kotača	125 mm
Broj vrata	0
Visina	800 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
maksimalna nosivost	600 kg
širina	600 mm
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Korisna površina za ladice	525 mm
Broj izvlačnih polica	0
Kućište je gore otvoreno	ne
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu

