

Garant GRIDLINE

**Korpus 24G, pokretni, za individualno opremanje ladicama, 20×20G, visina korpusa: 700mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927730 700
GTIN	4062406111786
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus 24G pokretni, za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Pokriveno s umetkom od rebraste gume, rub protiv prevrtanja i dvokomponentne pomične ručke od Haptoprena®.

S po 2 fiksna i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača) Ø 125 mm, obloženi poliuretanom koja ne ostavlja tragove, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće.

Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa. **Korpus se smije opremiti samo ladicama br.**

**927805!**

Ne gurati ispod električno podesivih radnih stanica br. 920301 – 920316.

**Tehnički opis**

Ø kotača	125 mm
širina	600 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
maksimalna nosivost	600 kg
Težina	32,5 kg
Dubina	650 mm
Korisna visina	625 mm
Bez ostavljanja tragova	da
ComfortClose	ne
Broj vrata	0
Visina	900 mm
s trakom na odmatanje	da
Broj ladica	0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
Kućište je gore otvoreno	ne
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	625 mm
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu

