

Garant GRIDLINE

Ladica, 20×20G, Prednja visina ladice: 50mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927800 50
GTIN	4062406111793
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice stabilne čelične konstrukcije s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Novi koncept ladice za optimalno opremanje pregradnim materijalom.

Odgovara:

Svi korpusi 24G.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna visina	25 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Visina fronte	50 mm
Težina	7,9 kg
Korisna dubina u G	20
Korisna širina u G	20
Područje primjene	Kućište radne klupe
Korisna dubina	500 mm
Korisna širina	500 mm

sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×20G
Vrsta proizvoda	Ladica