

Garant**Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bara, BT 40, Područje reza navoja: M1-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338107 M1-12
GTIN	4062406112073
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- S minimalnom duljinom prilagodbe (MLA), uz pomoć prigušnog elementa.
- Produženje vijeka trajanja ureznika/uvaljivača navoja do 300 %.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Sigurno stezanje u brzoizmjenjivim ulošcima za ER čahure.
- Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

Upotreba:

Na obradnim centrima sa sinkronim vretenom.

- Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
- Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 /16 / 25).

Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120 – 338142.

Povlačni vijak, vidi br. 308600 – 308806.

Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.

Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	61 mm
Područje reza navoja	M1 - M12

List s podacima

Unutarnji $\varnothing d_1$	20 mm
prikladno za ER veličinu	11/16
Kompenzacija duljine na vlak	1 mm
Vanjski $\varnothing D$	43 mm
Kompenzacija duljine na tlak	0,2 mm
Prihvat	BT 40
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40