

**Garant**

## Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bar, HSK-A 100, Područje reza navoja: M1-12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338115 M1-12
GTIN	4062406112097
Razred artikla	31M

### Opis

#### Izvedba:

- S minimalnim izjednačenjem duljine (MID), putem prigušnog elementa.
- Produženje vijeka trajanja nareznog svrdla / formatora do 300 %.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Sigurno stezanje u brzo izmjenjivim prihvataima za ER stezne čahure.
- Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

#### Upotreba:

Na obradbenim centrima sa sinkronim vretenom.

- Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
- Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.

#### Dodatni pribor:

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 /16 / 25).

Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120 – 338142.

Povlačni vijak, vidi br. 308600 – 308806.

Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.

Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

#### Napomena:

Maksimalni broj okretaja 4000 min<sup>-1</sup>.

### Tehnički opis

## List s podacima

Kompenzacija duljine na vlak	1 mm
Kompenzacija duljine na tlak	0,2 mm
Unutarnji $\varnothing d_1$	20 mm
Vanjski $\varnothing D$	43 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
prikladno za ER veličinu	11/16
Područje reza navoja	M1 - M12
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Oblik	A
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja