

Garant GRIDLINE

**Ekološki ormar s krilnim vratima od punog lima, visina mm / broj prihvatnih posuda: 2000/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	980091 2000/4
GTIN	4062406112509
Razred artikla	91U

**Opis****Izvedba:**

Vrata sa strane imaju proreze za ventilaciju, zatvaraju se pomičnom ručkom **s cilindričnom bravom**. Pociočana zavarena prihvatna posuda nepropusna za tekućine u skladu sa smjernicom **StawaR**. Nosivost 100 kg. Moguće podešavanje visine u rasterima od 25 mm. Volumen prihvatne posude iznosi 20 litara (20 mm ispod ruba posude).

**Upotreba:**

Sigurno i propisno skladištenje biljnih zaštitnih sredstava, otrovnih i opasnih kemikalija u radnim prostorijama.

**Standard:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Lakiranje:**

Standardni korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Ormar nije prikladan za smještaj zapaljivih tekućina! Skladištenje prema WHG § 19. Posude prema ÜHP sukladno listi izvedbenih propisa prema StawaR (smjernici za posude od pocinčanog lima).

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm  
 širina: 1000 mm  
 Dubina: 500 mm  
 Korisna visina: 1860 mm  
 Broj prihvatnih posuda: 4  
 Težina: 135 kg

## Tehnički opis

širina	1000 mm
Dubina	500 mm
Broj prihvatnih posuda	4
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima s prorezima za ventiliranje
Težina	135 kg
Korisna visina	1860 mm
Visina	2000 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ekološki prilagođen ormar

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Prihvatna posuda širinu ormara / odjeljka 1000 mm	980096 1000