

**Garant****Ojačana stražnja stijenka s potpornim stupovima, visina potpornih stupova: 1362mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928020 1362
GTIN	4062406112288
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

**Dodatna naknada** za postavljanje potpornih stupova na sredini radne stanice. Kod veličine od 1500 mm moguća je konstrukcija od 1000 mm po sredini, a pri veličini od 2000 mm se po sredini postavlja konstrukcija od 1500 mm.

**Odgovara:**

Radna stanica mLevel br. 920002, 920004 i eLevel br. 920012, 920014 vel. 1500 i 2000.

**Dio isporuke:**

Ojačana stražnja stijenka ugrađena na radne stanice i potporni stupovi (br. 928010) isporučuju se montirani.

**Napomena:**

Br. 928020 je artikl koji se posebno naplaćuje, a može se zatražiti samo ponovnim naručivanjem. Naknadno opremanje nije moguće!

Pregrada potporne konstrukcije br. 928040 ne može se montirati na ojačanu stražnju stijenku.

**Tehnički opis**

Visina	1362 mm
--------	---------

maksimalna nosivost	200 kg
Težina	20 kg
Visina stupova nosača	1362 mm
Dubina	100 mm
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Stup nosača