

**Garant****Potporni stupovi, visina: 1362mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928010 1362
GTIN	4062406112257
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Od čvrstog čeličnog lima. Radna površina bez prepreka, obzirom da se montaža izvodi bez spojne ploče. Prorezi za vješanje s rasterom 50 mm na prednjoj strani, te navojne čahure na prednjoj i unutarnjoj strani za prihvat dodatnih modula poput perforiranih ploča, polica itd. Potporni stup s bočnim otvorima za provođenje kablova. Isporuka se odvija u parovima.

**Odgovara:**

Perforirane stijenke 2 × br. 928070 odnosno vel. 928071.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Pri uporabi vodilica za medije naručiti i medijski modul br. 928460 vel. CUT/OUT.  
Prikladno za prihvat nosača potpornih stupova s poprečnom pregradom.

**Tehnički opis**

Dubina	100 mm
Težina	8 kg

maksimalna opremljenost perforiranim stijenkama	2 × br. 928070 odnosno vel. 928071
širina	40 mm
maksimalna nosivost	50 kg
Visina	1362 mm
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Stup nosača

## Pribor

Multifix Prikladno za tipove 1000	928201 1000
Polica s čeličnim lukom Prikladno za tipove 1500	928145 1500
Medijski modul za potporne stupove tip modula DE250V/2	928460 DE250V/2
Polica s čeličnim lukom Prikladno za tipove 2000	928145 2000
Vodilica za medijes 4 utičnice 250 V + uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 1000	928444 1000
Multifix s Easyfix magnetnim spojnica Prikladno za tipove 1000	928206 1000
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1500/AB1	928230 1500/AB1
Držać crtežas organizacijskim magnetima Prikladno za tipove 2000	928211 2000
Prozorčić Prikladno za tipove 1500	928091 1500
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 1000 mm	928055 1000
Poprečna pregrada duljina 2000 mm	928050 2000
Perforirana stijenka s trakom s četkicama Prikladno za tipove 1500	928111 1500
Medijski modul za potporne stupove tip modula CH250/ ONOF	928460 CH250/ONOF

Držač crtežas organizacijskim magnetima Prikladno za tipove 1000	928211 1000
Multifix Prikladno za tipove 2000	928201 2000
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 2000/AB1	928230 2000/AB1
Vodilica za medijes 4 utičnice 250V Prikladno za tipove 1000	928443 1000
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 1500 mm	928056 1500
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 2000 mm	928055 2000
Perforirana stijenkadvostrana Prikladno za tipove 1500	928071 1500
Police s rasvjetom Prikladno za tipove 1500	928140 1500
Perforirana stijenka s trakom s četkicama Prikladno za tipove 2000	928111 2000
Multimedia okretna ruka s nosačem za prijenosno računalo broj zglobova 2	928275 2
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 1000 mm	928056 1000
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 2000 mm	928056 2000
Multifix s Easyfix magnetnim spojnicaama Prikladno za tipove 2000	928206 2000
Prozorčić Prikladno za tipove 2000	928091 2000
Vodilica za medijes 2 utičnice 250V Prikladno za tipove 2000	928442 2000
Vodilica za medijes 2 utičnice 250V Prikladno za tipove 1500	928442 1500
Medijski modul za potporne stupove tip modula DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 2000/19	928235 2000/19
Perforirana stijenkajednostrana Prikladno za tipove 500	928070 500
Okretni nosač broj zglobova 2	928170 2

Medijski modul za potporne stupove tip modula CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Prozorčić Prikladno za tipove 1500	928090 1500
Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 2	928270 2
Medijski modul za potporne stupove tip modula FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Držać crtežas organizacijskim magnetima Prikladno za tipove 1500	928211 1500
Police za odlaganje od čeličnog lima300 mm dubine Prikladno za tipove 1500	928131 1500
Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 1000/6	928235 1000/6
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Perforirana stjenkadvostrana Prikladno za tipove 2000	928071 2000
Medijski modul za potporne stupove tip modula FR250V/2	928460 FR250V/2
Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 1500/14	928235 1500/14
Police s rasvjetom Prikladno za tipove 1000	928140 1000
Okretni nosač broj zglobova 1	928170 1
Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 1000/9	928235 1000/9
Police za odlaganje od čeličnog lima300 mm dubine Prikladno za tipove 1000	928131 1000
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 1500 mm	928055 1500
Vodilica za medijes 4 utičnice 250 V + uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 2000	928444 2000
Medijski modul za potporne stupove tip modula DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Vodilica za medijes 2 utičnice 250V Prikladno za tipove 1000	928442 1000
Medijski modul za potporne stupove tip modula CH250V/2	928460 CH250V/2
Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 2000/13	928235 2000/13
Police za odlaganje od čeličnog lima300 mm dubine Prikladno za tipove 2000	928131 2000
Prozorčić Prikladno za tipove 2000	928090 2000

Vodilica za medijeza individualno opremanje Prikladno za tipove 2000	928441 2000
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1500/AA1	928230 1500/AA1
Medijski modul za potporne stupove tip modula ON/OFF	928460 ON/OFF
Police za odlaganje od čeličnog lima200 mm dubine Prikladno za tipove 2000	928130 2000
Perforirana stijenkajednostrana Prikladno za tipove 1000	928070 1000
Vodilica za medijeza individualno opremanje Prikladno za tipove 1500	928441 1500
Prozorčić Prikladno za tipove 1000	928091 1000
Multifix Prikladno za tipove 1500	928201 1500
Perforirana stijenkajednostrana Prikladno za tipove 1500	928070 1500
Vodilica za medijes 4 utičnice 250 V + uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 1500	928444 1500
Polica s čeličnim lukom Prikladno za tipove 1000	928145 1000
Medijski modul za potporne stupove tip modula DK250V/2	928460 DK250V/2
Prozorčić Prikladno za tipove 1000	928090 1000
Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 1	928270 1
Perforirana stijenka s trakom s četkicama Prikladno za tipove 1000	928111 1000
Vodilica za medijes 4 utičnice 250V Prikladno za tipove 2000	928443 2000
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 2000/AA1	928230 2000/AA1
Poprečna pregrada duljina 1000 mm	928050 1000
Perforirana stijenkadvostrana Prikladno za tipove 1000	928071 1000
Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 1500/9	928235 1500/9
Multifix s Easyfix magnetnim spojnicama Prikladno za tipove 1500	928206 1500
Police za odlaganje od čeličnog lima200 mm dubine Prikladno za tipove 1000	928130 1000
Vodilica za medijeza individualno opremanje Prikladno za tipove 1000	928441 1000

Vodilica za medijes 4 utičnice 250V Prikladno za tipove 1500	928443 1500
Poprečna pregrada duljina 1500 mm	928050 1500
Perforirana stjenkajednostrana Prikladno za tipove 2000	928070 2000
Medijski modul za potporne stupove tip modula OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Police s rasvjetom Prikladno za tipove 2000	928140 2000
Police za odlaganje od čeličnog lima200 mm dubine Prikladno za tipove 1500	928130 1500
LED bočna rasvjetna jedinica Prihvat snaga 15 W	928620 15