

Garant**Kutni potporni stup s prorezima za vješanje, visina: 962mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928030 962
GTIN	4062406112301
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Od čvrstog čeličnog lima. Radna površina bez prepreka, obzirom da se montaža izvodi bez spojnih ploča.

Kutni potporni stup s prorezima za vješanje s rasterom od 50 mm na prednjoj strani, navojne čahure i rupa Ø 25 mm za provođenje kabela.

Odgovara:

Na kutne potporne stupove br. 938030 moguće je postaviti police br. 928131 – 928145 vel. 1000, vodilicu Multifix br. 928201, 928206, 928230, 928235 vel. 1000. Perforirane stijenke 2 × br. 928070 odnosno vel. 928071.

Tehnički opis

Težina	6 kg
maksimalna opremljenost perforiranim stijenkama	2 × br. 928070 odnosno vel. 928071
širina	40 mm
Dubina	100 mm

Debljina materijala	1 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Stup nosača