

Garant**Pregrada potporne konstrukcije, visina: 1362mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928040 1362
GTIN	4062406112547
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Od čvrstog čeličnog lima. Radna površina bez prepreka. Za podjelu konstrukcije potpornih stupova na različita radna područja. Moguće isključivo u kombinaciji s poprečnim pregradama br. 928050 ili nosačem potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Ne može se montirati na ojačanu stražnju stijenku br. 928020.

Tehnički opis

širina	80 mm
Dubina	100 mm
maksimalna opremljenost perforiranim stijenkama	2 × br. 928070 odnosno vel. 928071
Težina	5 kg
Debljina materijala	1,5 mm

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Stup nosača

Pribor

Poprečna pregrada duljina 1000 mm	928050 1000
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 1500 mm	928056 1500
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 2000 mm	928055 2000
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 1000 mm	928055 1000
Poprečna pregrada duljina 1500 mm	928050 1500
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 1000 mm	928056 1000
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 1500 mm	928055 1500
Poprečna pregrada duljina 2000 mm	928050 2000
Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom duljina 2000 mm	928056 2000