

**Garant****Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom, Dubina 350 mm, duljina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928055 1000
GTIN	4062406112585
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Montaža u parovima za prihvat rasvjetne jedinice br. 928600, 928602, 928606 i vodilice uređaja br. 928250.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.

**Tehnički opis**

Dubina	350 mm
Duljina	1000 mm
Težina	5 kg
Visina	60 mm
maksimalna nosivost	50 kg
Istovar	250 mm
širina	1000 mm
Područje primjene	Potporni stupovi
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi

Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	Dubina 350 mm
Vrsta proizvoda	Konzola

## Pribor

Vodilica za opremu s 2 graničnika duljina 1000 mm	928250 1000
TAMETO rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 1000	928608 1000
LED rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 1000	928600 1000
LED rasvjetna jedinica s prekidačem za uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 1000	928602 1000