

Garant

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom, Dubina 550 mm, duljina: 1000mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928056 1000
GTIN	4062406112615
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Montaža u parovima za prihvat rasvjetne jedinice br. 928600, 928602, 928606 i vodilice uređaja br. 928250.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.

Tehnički opis

maksimalna nosivost	50 kg
Visina	60 mm
Težina	7 kg
Istovar	450 mm
Duljina	1000 mm
Dubina	550 mm
širina	1000 mm
Područje primjene	Potporni stupovi
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi

Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	Dubina 550 mm
Vrsta proizvoda	Konzola

Pribor

LED rasvjetna jedinica s prekidačem za uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 1000	928602 1000
LED rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 1000	928600 1000
TAMETO rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 1000	928608 1000
Vodilica za opremu s 2 graničnika duljina 1000 mm	928250 1000