

Garant**Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom, Dubina 350 mm, duljina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928055 1500
GTIN	4062406112592
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Montaža u parovima za prihvat rasvjetne jedinice br. 928600, 928602, 928606 i vodilice uređaja br. 928250.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.

Tehnički opis

Istovar	250 mm
Dubina	350 mm
Težina	6 kg
maksimalna nosivost	50 kg
Visina	60 mm
Duljina	1500 mm
širina	1500 mm
Područje primjene	Potporni stupovi
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi

Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	Dubina 350 mm
Vrsta proizvoda	Konzola

Pribor

LED rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 1500	928600 1500
LED rasvjetna jedinica s prekidačem za uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 1500	928602 1500
Vodilica za opremu s 2 graničnika duljina 1500 mm	928250 1500
TAMETO rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 1500	928608 1500