

**Garant****Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom, Dubina 350 mm, duljina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928055 2000
GTIN	4062406112608
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Montaža u parovima za prihvat rasvjetne jedinice br. 928600, 928602, 928606 i vodilice uređaja br. 928250.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.

**Tehnički opis**

Istovar	250 mm
maksimalna nosivost	50 kg
Težina	8 kg
Dubina	350 mm
Visina	60 mm
Duljina	2000 mm
širina	2000 mm
Područje primjene	Potporni stupovi
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi

Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	Dubina 350 mm
Vrsta proizvoda	Konzola

---

## Pribor

LED rasvjetna jedinica s prekidačem za uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 2000	928602 2000
LED rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 2000	928600 2000
Vodilica za opremu s 2 graničnika duljina 2000 mm	928250 2000
TAMETO rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 2000	928608 2000