

Garant

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom, Dubina 550 mm, duljina: 1500mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928056 1500
GTIN	4062406112622
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Montaža u parovima za prihvat rasvjetne jedinice br. 928600, 928602, 928606 i vodilice uređaja br. 928250.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.

Tehnički opis

Težina	8 kg
Duljina	1500 mm
Visina	60 mm
Dubina	550 mm
Istovar	450 mm
maksimalna nosivost	50 kg
širina	1500 mm
Područje primjene	Potporni stupovi
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi

Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	Dubina 550 mm
Vrsta proizvoda	Konzola

Pribor

LED rasvjetna jedinica s prekidačem za uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 1500	928602 1500
TAMETO rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 1500	928608 1500
LED rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 1500	928600 1500
Vodilica za opremu s 2 graničnika duljina 1500 mm	928250 1500