

**Garant**

**Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom, Dubina 550 mm, duljina: 2000mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928056 2000
GTIN	4062406112639
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Stabilna izvedba od čeličnog lima. Montaža u parovima za prihvat rasvjetne jedinice br. 928600, 928602, 928606 i vodilice uređaja br. 928250.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Prikladno za potporne stupove vel. 962 i 1362.

**Tehnički opis**

maksimalna nosivost	50 kg
Visina	60 mm
Težina	9 kg
Duljina	2000 mm
Dubina	550 mm
Istovar	450 mm
širina	2000 mm
Područje primjene	Potporni stupovi
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi

Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	Dubina 550 mm
Vrsta proizvoda	Konzola

## Pribor

Vodilica za opremu s 2 graničnika duljina 2000 mm	928250 2000
LED rasvjetna jedinica s prekidačem za uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 2000	928602 2000
LED rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 2000	928600 2000
TAMETO rasvjetna jedinica Prikladno za tipove 2000	928608 2000