


**Garant****Perforirana stijenka jednostrana, Prikladno za tipove: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928070 2000
GTIN	4062406112684
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima, obrubljen za pregledno skladištenje alata.

Perforirane kantirane stijenke od čeličnog lima □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvatanje pribora na perforiranu stijenku.

**Odgovara:**

Za pričvršćenje između potpornih stupova br. 928010, na kolica za materijal br. 918590 i za razdjelnike br. 955430 i 955431.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Pribor za perforirane stijenke pronaći ćete u skupini 95.

**Tehnički opis**

Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Dubina	25 mm
Nosivost	100 kg
Visina	481 mm
širina	1920 mm
Težina	12 kg
prikladno za tipove	2000 mm

## List s podacima

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

### Pribor

Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 2	928270 2
Potporni stup za vješanje visina 481 mm	928060 481
Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 1	928270 1
Multifix Prikladno za tipove 500	928201 500
Multimedia okretna ruka s nosačem za prijenosno računalo broj zglobova 2	928275 2
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Multifix Prikladno za tipove 1500	928201 1500