


Garant**Perforirana stijenka jednostrana, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928070 1500
GTIN	4062406112677
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima, obrubljen za pregledno skladištenje alata.

Perforirane kantirane stijenke od čeličnog lima □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora na perforiranu stijenku.

Odgovara:

Za pričvršćenje između potpornih stupova br. 928010, na kolica za materijal br. 918590 i za razdjelnike br. 955430 i 955431.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Pribor za perforirane stijenke pronaći ćete u skupini 95.

Tehnički opis

Dubina	25 mm
širina	1420 mm
Nosivost	100 kg
prikladno za tipove	1500 mm
Visina	481 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Težina	9 kg

List s podacima

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

Pribor

Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Multifix Prikladno za tipove 1000	928201 1000
Multifix Prikladno za tipove 500	928201 500
Potporni stup za vješanje visina 481 mm	928060 481
Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 1	928270 1
Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 2	928270 2
Multimedia okretna ruka s nosačem za prijenosno računalo broj zglobova 2	928275 2