


Garant**Perforirana stijenka dvostrana, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928071 1000
GTIN	4062406112691
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima, obrubljen za pregledno skladištenje alata.

Ploča za alat u **dvostranoj izvedbi** može biti na obje strane **opremljena neovisno** jedna o drugoj.

Perforirane kantirane stijenke od čeličnog lima □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora na perforiranu stijenku.

Odgovara:

Za pričvršćenje između potpornih stupova br. 928010, na kolica za materijal br. 918590 i za razdjelnike br. 955430 i 955431.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Pribor za perforirane stijenke pronaći ćete u skupini 95.

Tehnički opis

širina	920 mm
Težina	12 kg
Perforirana stijenka, izvedba	obostrani
Nosivost	100 kg
Visina	481 mm
Dubina	25 mm

List s podacima

prikladno za tipove	1000 mm
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

Pribor

Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 1	928270 1
Potporni stup za vješanje visina 481 mm	928060 481
Multifix Prikladno za tipove 500	928201 500
Multimedia okretna ruka s nosačem za prijenosno računalo broj zglobova 2	928275 2
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 2	928270 2