


**Garant****Perforirana stijenka dvostrana, Prikladno za tipove: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928071 2000
GTIN	4062406113018
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima, obrubljen za pregledno skladištenje alata.

Ploča za alat u **dvostranoj izvedbi** može biti na obje strane **opremljena neovisno** jedna o drugoj.

Perforirane kantirane stijenke od čeličnog lima □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora na perforiranu stijenku.

**Odgovara:**

Za pričvršćenje između potpornih stupova br. 928010, na kolica za materijal br. 918590 i za razdjelnike br. 955430 i 955431.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Pribor za perforirane stijenke pronaći ćete u skupini 95.

**Tehnički opis**

Perforirana stijenka, izvedba	obostrani
Dubina	25 mm
širina	1920 mm
Nosivost	100 kg
prikladno za tipove	2000 mm
Težina	24 kg

## List s podacima

Visina	481 mm
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenska

### Pribor

Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 1	928270 1
Multifix Prikladno za tipove 1000	928201 1000
Multifix Prikladno za tipove 1500	928201 1500
Potporni stup za vješanje visina 481 mm	928060 481
Multimedia okretna ruka s nosačem za prijenosno računalo broj zglobova 2	928275 2
Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 2	928270 2
Multifix Prikladno za tipove 500	928201 500
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300