


Garant**Perforirana stražnja stijenka (par potpornih stupova + 1 jednostrana perforirana stijenka), Visina 481 mm, Prikladno za tipove: 1500**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	928075 1500
GTIN	4062406113032
Razred artikla	91P

Opis

Izvedba:

Par potpornih stupova od čelične cijevi 100 × 40 × 2mm. **Prorez za vješanje** u rasteru od 50 mm na prednjoj strani i **navojne čahure** na prednjoj strani za prihvat dodatnih modula / komponenti. Između njih perforirana stijenka od čeličnog lima.

Upotreba:

Za zavrtnje na ploče radnog stola s duljinom 1000, 1500 i 2000 mm.

Dio isporuke:

Sastoji se od **1×** para potpornih stupova + **1×** perforirana stijenka, jednostrana. Nije moguć prihvat nosača potpornih stupova s poprečnom pregradom i poprečnih pregrada.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Visina	481 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
prikladno za tipove	1500 mm
Nosivost	100 kg
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi

List s podacima

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	Visina 481 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

Pribor

Konektori za potporne stupove tip 2	938027 2
Konektori za potporne stupove tip 1	938027 1
Perforirana stjenkajednostrana Prikladno za tipove 1500	928070 1500
Potporni stupovi visina 481 mm	928010 481