


**Garant****Perforirana stijenka dvostrana, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928071 1500
GTIN	4062406112707
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima, obrubljen za pregledno skladištenje alata.

Ploča za alat u **dvostranoj izvedbi** može biti na obje strane **opremljena neovisno** jedna o drugoj.

Perforirane kantirane stijenke od čeličnog lima □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora na perforiranu stijenku.

**Odgovara:**

Za pričvršćenje između potpornih stupova br. 928010, na kolica za materijal br. 918590 i za razdjelnike br. 955430 i 955431.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Pribor za perforirane stijenke pronaći ćete u skupini 95.

**Tehnički opis**

Težina	18 kg
prikladno za tipove	1500 mm
Nosivost	100 kg
Perforirana stijenka, izvedba	obostrani
Visina	481 mm
Dubina	25 mm

## List s podacima

Širina	1420 mm
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenska

### Pribor

Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 1	928270 1
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Potporni stup za vješanje visina 481 mm	928060 481
Multifix Prikladno za tipove 1000	928201 1000
Multifix Prikladno za tipove 500	928201 500
Multimedia okretna ruka s nosačem za prijenosno računalo broj zglobova 2	928275 2
Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 2	928270 2