

Garant

Perforirana stražnja stijenka (par potpornih stupova + 2 jednostrane perforirane stijenke), Visina 962 mm, Prikladno za tipove: 1500



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	928076 1500
GTIN	4062406113063
Razred artikla	91P

Opis

Izvedba:

Par potpornih stupova od čelične cijevi 100 × 40 × 2mm. **Prorez za vješanje** u rasteru od 50 mm na prednjoj strani i **navojne čahure** na prednjoj strani za prihvat dodatnih modula / komponenti. Između njih perforirana stijenka od čeličnog lima.

Upotreba:

Za zavrtnje na ploče radnog stola s duljinom 1000, 1500 i 2000 mm.

Dio isporuke:

Sastoji se od **1**× para potpornih stupova + **2**× perforirane stijenke, jednostrane. Prikladno za prihvat nosača potpornih stupova s poprečnom pregradom.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Visina	962 mm
prikladno za tipove	1500 mm

List s podacima

Nosivost	200 kg
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	Visina 962 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

Pribor

Konektori za potporne stupove tip 1	938027 1
Konektori za potporne stupove tip 2	938027 2
Perforirana stijenka jednostrana Prikladno za tipove 1500	928070 1500
Potporni stupovi visina 962 mm	928010 962