


**Garant****Perforirana stražnja stijenka (par potpornih stupova + 1 jednostrana perforirana stijenka), Visina 481 mm, Prikladno za tipove: 2000**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	928075 2000
GTIN	4062406113049
Razred artikla	91P

## Opis

### Izvedba:

Par potpornih stupova od čelične cijevi 100 × 40 × 2mm. **Prorez za vješanje** u rasteru od 50 mm na prednjoj strani i **navojne čahure** na prednjoj strani za prihvat dodatnih modula / komponenti. Između njih perforirana stijenka od čeličnog lima.

### Upotreba:

**Za zavrtnje na ploče radnog stola** s duljinom 1000, 1500 i 2000 mm.

### Dio isporuke:

Sastoji se od **1×** para potpornih stupova + **1×** perforirana stijenka, jednostrana. Nije moguć prihvat nosača potpornih stupova s poprečnom pregradom i poprečnih pregrada.

### Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

## Tehnički opis

Nosivost	100 kg
Visina	481 mm
prikladno za tipove	2000 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi

## List s podacima

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	Visina 481 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

### Pribor

Konektori za potporne stupove tip 2	938027 2
Konektori za potporne stupove tip 1	938027 1
Perforirana stjenkajednostrana Prikladno za tipove 2000	928070 2000
Potporni stupovi visina 481 mm	928010 481