


Garant**Pomična perforirana bočna stijenka, visina: 962mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928101 962
GTIN	4062406113155
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Za pričvršćivanje na potporne stupove, zakretanje i za učvršćivanje pomoću šarke. Za pregledno i ergonomsko skladištenje alata.

Odgovara:

Potporni stup br. 928010 vel. 962, br. 928076.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Dubina	25 mm
Težina	6 kg
širina	420 mm
Visina	962 mm
Nosivost	20 kg

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka